

SWISS TOOLS

**Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

**Műszaki leírás**

Cserélhető fej ISO kódja	SDQCR
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Teljes hossz L	35 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	32 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Fogásszög	107,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej