

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/9**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264910; 264930; 264934 és 264938 furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Szárméret: 25 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SDQCR

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Fogásszög: 107,5 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 32 mmKözéptelődés L_3 : 17 mm**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	320626 S05/07
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Lapkaméret	11 mm

Teljes hossz L	35 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Szárméret	25 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDQCR
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Fogásszög	107,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Torx csavar 2 sz. Típus 2	320624 2
---------------------------	----------