

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés száruk.

Műszaki leírás

Középtelődés L_3	22 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCL
Teljes hossz L	35 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Szárméret	32 mm
Váltólapka csavar	320620 S01
Lapkaméret	12 mm
Fogásszög	95 fok

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej