

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264910; 264930; 264934 és 264938 furatkés száarak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: PCLNR

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 50 mmKözéptelődés L_3 : 27 mm**Műszaki leírás**

Könyökemelő	320612 P01
Középtelődés L_3	27 mm
Rugós csap	320618 P01

Lapkaméret	12 mm
Szárméret	40 mm
Cserélhető fej ISO kódja	PCLNR
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Teljes hossz L	40 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő csavar	320611 P01
Alátétlapka	320610 P01
Fogásszög	95 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01