

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

264910; 264930; 264934 és 264938 furatkés száruk.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Szárméret: 25 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SCLCR

Hozzávaló váltólapka: CC.. 1204..

Fogásszög: 95 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 32 mmKözéptolódás L_3 : 17 mm**Műszaki leírás**

Középtolódás L_3	17 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm

Váltólapka csavar	320620 S01
Teljes hossz L	35 mm
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	25 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR
Fogásszög	95 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Torx csavar 2 sz. Típus 2	320620 2
---------------------------	----------