

Garant GRIDLINE

**Munkapad kerekkel, magasság 950 mm bükk-multiplex munkalappal, 20×20G, munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 923644 1500   |
| GTIN              | 4062406264925 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 100, 125, 150, 250

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Futómű maximális teherbírása | 400 kg |
|------------------------------|--------|

|                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Munkalap hossza                                                                 | 1500 mm                                                        |
| Fiók hasznos szélessége G-ben                                                   | 20                                                             |
| Fiók hasznos mélysége                                                           | 500 mm                                                         |
| Fiók hasznos szélessége                                                         | 500 mm                                                         |
| Fiókház hasznos magassága                                                       | 625 mm                                                         |
| Fiók hasznos mélysége G-ben                                                     | 20                                                             |
| Alapszekrény mélysége                                                           | 700 mm                                                         |
| Magasság                                                                        | 950 mm                                                         |
| Egyenkénti fiókkioldás                                                          | Egykezes                                                       |
| Alapszekrény szélessége                                                         | 1300 mm                                                        |
| Munkalap vastagsága                                                             | 50 mm                                                          |
| Súly                                                                            | 173 kg                                                         |
| Fiókok hasznos területe G-ben                                                   | 20×20                                                          |
| Munkalap mélysége                                                               | 750 mm                                                         |
| Bemenet csatlakozó típus                                                        | F                                                              |
| Névleges feszültség                                                             | 250 V                                                          |
| Szerkezet kivitele                                                              | Acélszerkezet                                                  |
| Anyagvastagság                                                                  | 1 mm                                                           |
| Munkapad magassága                                                              | 950 mm                                                         |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása                                               | 75 kg                                                          |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg                                                         |
| Lapvastagság                                                                    | 50 mm                                                          |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)                                             | 100 %                                                          |
| Ajtónyitás szöge                                                                | 180 fok                                                        |
| Hengerzár                                                                       | Moduláris betét                                                |
| Szín kiválasztása                                                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum                                                            | 20×20G                                                         |
| Termék fajtája                                                                  | Mobil munkapad                                                 |

