

Garant GRIDLINE

**Munkapad kerekekkel, magasság 850 mm bambusz munkalappal, 20×20G, munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923621 1500
GTIN	4062406264482
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkal és 2 fix kerékkal, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

**Szín:**

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Alapszekrény mélysége	700 mm
-----------------------	--------

Magasság	850 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	165 kg
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

