

Garant GRIDLINE

Munkapad kerekkel, magasság 950 mm sötét Eluplan munkalappal, 20×20G, munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923647 1500
GTIN	4062406264932
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene® emelő markolattal egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 100, 125, 150, 250

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
-------------------	--------

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Súly	173 kg
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókház hasznos magassága	625 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasság	950 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

