

Garant GRIDLINE

24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 800/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumíniumfogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
-----------	--------

Ajtó magassága	525 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	150 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	Késszár
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Súly	50 kg
Ajtók száma	1
Ajtó hasznos magassága	525 mm
Fiókok száma	2
Ajtó ütköző	balos
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Hasznos szélesség	550 mm
Magasság	800 mm
Mélység	650 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12

914226 KO12

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 800/525 mm	927727 800/525
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10