

Garant GRIDLINE

**16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G,
Magasság / ajtó magassága: 700/525mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927420 700/525
GTIN	4062406264956
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Állítható magasságú polclapok száma	1
Hasznos szélesség	350 mm

Szélesség	400 mm
Ajtó hasznos magassága	525 mm
Fiókok hasznos magassága	75 mm
Ajtók száma	1
Magasság	700 mm
Súly	20 kg
Ajtó ütköző	jobbos
Szélesség G-ben	12
Mélység G-ben	20
Mélység	650 mm
Ajtó magassága	525 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	1 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12
Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927515 1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21