

Garant GRIDLINE

24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 900/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumíniumfogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	150 mm
--------------------------	--------

Ajtó hasznos magassága	625 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtó magassága	625 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Mélység	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	Késszár
Szélesség	600 mm
Fiókok száma	2
Ajtók száma	1
Súly	52 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtó ütköző	balos
Magasság	900 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12

914226 KO12

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 900/625 mm	927727 900/625
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10