

Garant GRIDLINE

**16G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G,  
Magasság / ajtó magassága: 900/525mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927422 900/525
GTIN	4062406264994
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

16G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

**Elhelyezés:**

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

**Műszaki leírás**

Súly	29 kg
Hasznos szélesség	350 mm

Ajtó hasznos magassága	525 mm
Mélység G-ben	20
Ajtók száma	1
Szélesség	400 mm
Szélesség G-ben	12
Ajtó magassága	525 mm
Mélység	650 mm
Magasság	900 mm
Állítható magasságú polclapok száma	1
Fiókok hasznos magassága	250 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	1 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927515 1
Polclap, kihúzható Típus 1	927510 1
Beasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12