

Garant GRIDLINE

24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 900/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumíniumfogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Ajtó hasznos magassága	525 mm
------------------------	--------

Magasság	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	Késszár
Ajtó ütköző	balos
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Súly	61 kg
Ajtó magassága	525 mm
Szélesség	600 mm
Ajtók száma	1
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok száma	3
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Mélység	650 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos magassága	250 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 900/525 mm	927727 900/525
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10