

Garant GRIDLINE

24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, Magasság / fiókok száma: 800**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927617 800 |
| GTIN | 4062406265052 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumíniumfogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 700

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------|
| Mélység | 650 mm |
| Ajtó magassága | 700 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Hasznos magasság | 700 mm |
| Súly | 31 kg |
| Ajtó hasznos magassága | 700 mm |
| Hasznos szélesség | 550 mm |
| Fiókok száma | 0 |
| Ajtók száma | 1 |
| Magasság | 800 mm |
| Szélesség | 600 mm |
| Ajtó ütköző | balos |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Munkapad ház |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |
|------------------------------------|-------------|