

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/13**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés száruk.

Alkatrész:

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Középtolódás L_3	22 mm
Szárméret	32 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCL
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Teljes hossz L	35 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..

Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej