

SWISS TOOLS

**Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Szárméret	40 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR
Lapkaméret	11 mm

Teljes hossz L	40 mm
Közélpeloldás L <sub>3</sub>	27 mm
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej