

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/15**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

Alkatrész:

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	17 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SVQBR
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	35 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..

Szárméret	25 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Fogásszög	107,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej