

SWISS TOOLS

**Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/15****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SVQBL
Teljes hossz L	35 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm

Fogásszög	107,5 fok
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej