

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/17**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárok.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	320626 S05/07
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Középtolódás L ₃	27 mm
Lapkaméret	16 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SVQBL
Teljes hossz L	40 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Szárméret	40 mm
Fogásszög	107,5 fok

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej