

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/17****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható :**

320102; 320103; 320407 és 320408 furatkés száarak.

belső hűtés: igen

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: SVQBR

Hozzávaló váltólapka: VB.. 1604..

Fogásszög: 107,5 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 50 mm

Középtolódás L_3 : 27 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	320626 S05/07
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka kiosztás	balos és semleges

Cserélhető fej ISO kódja	SVQBR
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Középtolódás L ₃	27 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szárméret	40 mm
Fogásszög	107,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Torx csavar 2 sz. Típus 2	320626 2
---------------------------	----------