

Garant GRIDLINE

**24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G,  
Magasság / ajtó magassága: 700/525mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927727 700/525
GTIN	4062406266141
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

24G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

**Elhelyezés:**

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos magassága	75 mm
Ajtó hasznos magassága	525 mm

Súly	26 kg
Mélység	650 mm
Szélesség	600 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Magasság	700 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	1 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------