

Garant GRIDLINE

**24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G,
Magasság / ajtó magassága: 600/425mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927725 600/425
GTIN	4062406266110
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

24G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Magasság	600 mm
Szélesség	600 mm
Ajtó hasznos magassága	425 mm
Ajtó ütköző	jobbos

Fiókok hasznos magassága	75 mm
Súly	26 kg
Hasznos szélesség	550 mm
Mélység	650 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	1 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951020 20
Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Polclap, kihúzható Típus 1	927810 1
Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927815 1