

Garant GRIDLINE

**24G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, 20×20G,  
Magasság / ajtó magassága: 900/625mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927727 900/625
GTIN	4062406266189
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

24G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Bal oldali rögzítésű ajtó.

**Elhelyezés:**

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

**Műszaki leírás**

Magasság	900 mm
Súly	36 kg

Fiókok hasznos magassága	150 mm
Szélesség	600 mm
Mélység	650 mm
Ajtó hasznos magassága	625 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	1 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------