

Garant**Menetmetsző balmenet, M – LH: M42****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140620 M42
GTIN	4062406266196
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.

1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Vágásirány: balra

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 4,5 mm

Külső Ø: 90 mm

Magasság: 36 mm

Műszaki leírás

Magasság	36 mm
Külső Ø	90 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	4,5 mm
Menetméret	M42

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	balra
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		