

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z:
32/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
belső hűtés	igen
Teljes hossz L _{ges}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Interpolációs marás a _p	1,2 mm

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,55 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,76 fok
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Sorozat	Power Q
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7