

Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: ST/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható :**

320102; 320103; 320407 és 320408 furatkés száarak.

belső hűtés: igen

Szárméret: 32 mm

Cserélhető fej ISO kódja: PDUNR

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 40 mmKözéptolódás L_3 : 22 mm**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Könyökemelő	320612 P05
Könyökemelő csavar	320611 P05
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rugós csap	320618 P05

Váltólapka kiosztás	balos és semleges
Cserélhető fej ISO kódja	PDUNR
Lapkaméret	15 mm
Teljes hossz L	35 mm
Szárméret	32 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Alátétlapka	320610 P05
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05