

SWISS TOOLS

Cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: ST/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Árucikk kategória	29D

Leírás**Alkalmazható:**

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés száruk.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	40 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	40 mm
Rugós csap	320618 P05
Alátétlapka	320610 P05
Cserélhető fej ISO kódja	PDUNL
Könyökemelő	320612 P05
Könyökemelő csavar	320611 P05

Közélpeltolódás L ₃	27 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fogásszög	93 fok
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

Tartozék

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05