

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, jobbos, Rendszer / típus: DM/42****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: DDUNR

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 48 mm

Középtolódás  $L_3$ : 27 mm

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259033 3
Fogásszög	93 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Szárméret	40 mm
Középtolódás $L_3$	27 mm
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 4
Csavar alátétlapkához	259027 2
Teljes hossz L	35 mm
Rendszer	DM
Cserélhető fej ISO kódja	DDUNR
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Sorozat	Master Mute
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Alátétlapka Típus 3	259033 3
Karom Típus 4	259036 4
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar alátétlapkához	259612
Csavar alátétlapkához Típus 2	259027 2
Alátétlapka	259225
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Karom	259506