



Rátűzhető racsni, 3/4 col, Négyyszög: 3/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	646300 3/4
GTIN	4018754013432
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Nagyon stabil konstrukció, átkapcsolható jobbos és balos hajtásra.

Felhasználás:

Racsni rátétként a 645500 és 645605 sz. hajtószárhoz, de 3/4 colos négyyszöghajtású nyomatékkulcsokhoz is használható racsniként.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkellel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Fogak száma	44
Teljes hossz	106 mm
Csatlakozó négyyszög	3/4 coll
Termék fajtája	Racsni