

**Kis mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5IPmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434031 12,5IP
GTIN	7640125680881
Árucikk kategória	46A

Leírás**Kivitel:**

Legkisebb digitális mérőóra (ház Ø 45 mm) szabadalmaztatott, induktív mérőrendszerrel. Elem élettartama > 3500 h. Sokféle funkció: ABS és relatív mód, PRESET. A hátoldalon plusz fecskefarok vezetékkel ellátva.

Funkció:

ABS és relatív mód, PRESET. IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

USB adatkábel és 9 pólusú Opto RS232, soros csatlakozással és kombinált, külső áramellátással, 498951 sz.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Ház Ø	45 mm

Hibahatár	0,02 mm
Mérőerő	0,6 – 1,3 N
Méréstartomány	12,5 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Ház vastagsága	22 mm
Kalibrálás	C1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2