

**Kis mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5IPmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 434036 12,5IP |
| GTIN | 7640125680911 |
| Árucikk kategória | 46A |

Leírás**Kivitel:**

Legkisebb digitális mérőóra (ház Ø 45 mm) szabadalmaztatott, induktív mérőrendszerrel. Elem élettartama > 3500 h. Sokféle funkció: ABS és relatív mód, PRESET. A hátoldalon plusz fecskefarok vezetékkel ellátva.

Funkció:

ABS és relatív mód, PRESET. IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

USB adatkábel és 9 pólusú Opto RS232, soros csatlakozással és kombinált, külső áramellátással, 498951 sz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Kalibrálás | C1 |
| Méréstartomány | 12,5 mm |
| Hibahatár | 0,005 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ház vastagsága | 22 mm |
| Befogószer Ø h6 | 8 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Ház Ø | 45 mm |
| Mérőerő | 0,6 – 1,3 N |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Méréstechnika | digitális |
| Termék fajtája | Mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|---|-------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm | 023000 12,5 |
| DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm | 023010 12,5 |

Tartozék

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Csatlakozókábel Duplex Típus R2 | 498951 R2 |
|---------------------------------|-----------|