

**Kis mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Árucikk kategória	46A

Leírás**Kivitel:**

Legkisebb digitális mérőóra (ház Ø 45 mm) szabadalmaztatott, induktív mérőrendszerrel. Elem élettartama > 3500 h. Sokféle funkció: ABS és relatív mód, PRESET. A hátoldalon plusz fecskefarok vezetékkel ellátva.

Funkció:

ABS és relatív mód, PRESET. IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

USB adatkábel és 9 pólusú Opto RS232, soros csatlakozással és kombinált, külső áramellátással, 498951 sz.

Műszaki leírás

Ház vastagsága	22 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,5 – 0,9 N

Hibahatár	0,02 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 54
Méréstartomány	12,5 mm
Ház Ø	45 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2