

**Garant****XOMU094812ZZER, HB4130, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

**Innovatív** váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

**Nagyteljesítményű** szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Típus	INOX
Előtolás $f_z$ / fog	1,1 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT090416ZDSR
Minőség	HB4130
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p\max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	1,5 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	AlTiCrN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		