

Kroepelin
Längenmesstechnik**Külső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 0-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar utánállítható keményfém gömb mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőóra továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső hornyok, falvastagságok, lemezek, cső falvastagságok, fóliák stb. gyors mérésére.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 65
Mérőóra Ø	65 mm
Hibahatár	0,03 mm
HM tapintógömb Ø	1,5 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	80 mm
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 20 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S