


Kroepelin
Längenmesstechnik**Külső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 0-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar utánállítható keményfém gömb mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső hornyok, falvastagságok, lemezek, cső falvastagságok, fóliák stb. gyors mérésére.

Műszaki leírás

Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	35 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Leolvasás	0,005 mm
Méréstartomány	0 - 10 mm
Hibahatár	0,015 mm
Mérőóra Ø	65 mm
HM tapintógömb Ø	1,5 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S