

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális külső tapintókaros mérőóra gömb mérőérintkezővel,
Méréstartomány: 0-20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 438573 0-20 |
| GTIN | 2050002040908 |
| Árucikk kategória | 46Q |

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret, adatkábel 497440 sz. és rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------|
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081561 LR3 |
| A tartalmazott elemek száma | 2 |
| Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) | 80 mm |
| Mérőérintkező hossza alul Hf | 24 mm |
| Mérőérintkező hossza felül Hb | 24 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Hibahatár | 0,03 mm |
| Mérőerő | 1,1 - 1,6 N |
| Méréstartomány | 0 - 20 mm |
| HM tapintógömb Ø | 1,5 mm |
| Ismétlési pontosság | 0,01 mm |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,002 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,005 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,01 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,02 mm |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,05 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | Bluetooth kapcsolat |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása |
| Méréstechnika | digitális |
| Kalibrálás | C7 |
| Termék fajtája | Külső tapintókaros mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|---|----------|
| DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023460 S |
| KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S | 023450 S |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Csatlakozó kábel Típus D1 | 497440 D1 |
| Csatlakozó kábel Típus D2 | 497440 D2 |
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3 | 081561 LR3 |
| Csatlakozó kábel Típus USB2 | 497440 USB2 |
| Interfész adapter Típus A2 | 498954 A2 |