


Garant**XOMU146715ZZER, HB4020, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

Nagyteljesítményű szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 3 mm

Előtolás f_z / fog: 1,3 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,5 mm
Előtolás f_z / fog	1,3 mm
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	XOMU146715ZZER
Minőség	HB4020
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	1,5 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	3 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	3 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	AlTiCrN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		