

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitális külső tapintókaros mérőóra gömb mérőérintkezővel,
Méréstartomány: 0-20Fmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

2 elem 081561 sz. LR3 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret, adatkábel 497440 sz. és rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 20 mm
Ismétlési pontosság	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Mérőérintkező hossza felül Hb	24 mm
Mérőérintkező hossza alul Hf	2,5 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	80 mm

Hibahatár	0,03 mm
A tartalmazott elemek száma	2
HM tapintógömb Ø	1,5 mm
Mérőerő	1,1 - 1,6 N
Minimális furat Ø	9 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,02 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Interfész adapter Típus A2	498954 A2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497440 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus D2	497440 D2
Csatlakozó kábel Típus D1	497440 D1