

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitális belső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 30-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438965 30-50
GTIN	2050002040953
Árucikk kategória	46Q

**Leírás****Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém gömb mérőfelületekkel. **Digitális abszolút érték kijelzés.** A **Preset értékek** bevitelével egy tetszőleges értéktől kiindulva meghatározhatók az eltérések.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

2 elem 081561 sz. LR3 méret, használati útmutató.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel adapter 498954 sz. A2 méret; adatkábel 497440 sz., rádiós adapter 498954 sz. A5 méret.

**Műszaki leírás**

Mérőerő	1,1 - 1,6 N
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	85 mm
HM tapintógömb Ø	1 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR3
Maximális horonymélység	7 mm

Minimális horonyszélesség	1,2 mm
Méréstartomány	30 - 50 mm
Hibahatár	0,03 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Ismétlési pontosság	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,02 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,002 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,005 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,05 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus D1	497440 D1
Interfész adapter Típus A2	498954 A2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Csatlakozó kábel Típus D2	497440 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497440 USB2