

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Innovatív váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

Nagyteljesítményű szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	1,2 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	1,5 mm
Váltólapka ISO kód	XOMU146715ZZER
Minőség	HB4130
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	AlTiCrN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		