



Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2370



Rendelési adatok

Rendelés száma	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik.

- **Megcsúszó tengelykapcsolóval.**
- **Beállítható nyomaték.**
- **Átváltható jobb/bal forgásirány.**

Különösen alkalmas sorozat-csavarozásokhoz E 6,3 pengékhez való gyorsváltó bittartóval (lásd a 674205 cikkszámától).

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M5
Gyártó jelölése	S2370
Működési zajkibocsátás	83 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	6,3 mm
Súly	0,9 kg
Maximális fordulatszám	1300 min ⁻¹

Felépítés	Rúd
Nyomatéktartomány	2 – 6 Nm
Maximum levegőigény	240 l/min
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Bit befogó	F 6,3
Termék fajtája	Csavarozó