



## Digitális hosszmérő tapintó készlet µFinder GT, Típus: 31



### Rendelési adatok

Rendelés száma	434718 31
GTIN	7630041143669
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Mobil, nagy pontosságú készlet párhuzamosság és egyenesség mérésekhez, valamint gépek beigazításához a minőségellenőrzés és szervizelés területén.

Robusztus, hordozható kijelző készülék skálás és számos kijelzéssel induktív mérőtapintókhoz. 5-szörös zoom mód. Nagyon hosszú, több, mint 300 órás működési idő. Optimális kezelés az ergonómikus design és a Soft-Touch felület következtében.

- **Szögben mozgó mérőbetét két irányban történő mérésekhez.**
- **Golyóscsapágyazott emelőrendszer tömegkiegyenlítéssel.**
- **Ütközésvédelemmel a két megcsúszó tengelykapcsolónak köszönhetően.**
- **Mérőbetét keményfém gömbbel – Ø 2 mm, 180°-ban elforgatható.**
- **Automatikus tapintási irány átváltás előjelváltás nélkül.**
- **Ház két fecskefarok megvezetővel.**

#### Tartalom:

Használati útmutató, 434716 sz. T10 méretű TWIN-T10 hordozható kijelző készülék, 4x elem 081561 sz. LR6 méret, kisméretű mágneses mérőállvány, koffer. Karos mérőtapintó 434779 sz. GT31 méret.

### Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 LR6
Mérőerő	0,2 N
Befogószár Ø h6	8 mm
Méréstartomány	0,3 mm
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Szögtapintós mérőóra