



Digitális hosszmérő tapintó készlet µFinder GT, Típus: 22



Rendelési adatok

Rendelés száma	434718 22
GTIN	7630041143676
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Mobil, nagy pontosságú készlet párhuzamosság és egyenesség mérésekhez, valamint gépek beigazításához a minőségellenőrzés és szervizelés területén.

Robusztus, hordozható kijelző készülék skálás és számos kijelzéssel induktív mérőtapintókhoz. 5-szörös zoom mód. Nagyon hosszú, több, mint 300 órás működési idő. Optimális kezelés az ergonómikus design és a Soft-Touch felület következtében. Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.

- **Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.**
- **Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.**
- **Befogózár Ø 8 mm, a teljes hosszon befogható.**
- **Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkire nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.**
- **Kitűnő elektromágneses árnyékolás.**

A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Tartalom:

Használati útmutató, 434716 sz. T10 méretű TWIN-T10 hordozható kijelző készülék, 4x elem 081561 sz. LR6 méret, kisméretű mágneses mérőállvány, koffer. Axiális mérőtapintó 434777 sz. GT22 méret.

Műszaki leírás

Befogósár Ø h6	8 mm
Mérőerő	0,63 N
Méréstartomány	1 mm
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Szögtapintós mérőóra