



## Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott, Teljes hossz: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	705800 100
GTIN	4003773085836
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

**Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró. Feketére foszfátózott fogó, polírozott fej. Egykezes, nyomógomb nélküli finomállítás rácsúsztatással. Nyél kívül recézett.

**Szabvány:**

**DIN ISO 8976**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

**Opcionális tartozék:**

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

### Műszaki leírás

Hatszög befogási tartomány	28 mm
Befogható tartomány csőnél	1 coll
Fogazott finombeállítás száma	11
Teljes hossz	100 mm
Nyél	kereszt rovátkákkal
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott

Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó