



Kisméretű kábelvágó, 2K markolattal VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	730355 160
GTIN	4003773085966
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Markolat **1000 V-ig szigeteléssel DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Fej polírozott sarló alakú élekkel. Becsípés nélkül vág.

Többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Kisebb erő kifejtés: az ereket és a huzalokat a lépcsős pengék egymás után vágják el. Tömör vörösréz vagy alumínium kábeleket $5 \times 4 \text{ mm}^2$ -ig vág.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény	50 mm ²
Teljes hossz	160 mm
Max. vágásteljesítmény Ø	15 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Termék fajtája	Olló

