

**Nedves- és száraz porszívó AERO, Gyártó jelölése: 21-21INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Árucikk kategória	07C

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus és nagy teljesítményű **nedves / száraz porszívó** rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. **Leválasztási arány > 99,9%**. Kompakt univerzális porszívó Push & Clean **szűrőtisztító rendszerrel**.

- **Csatlakozó aljzattal és bekapcsoló automatikával elektromos készülékek csatlakoztatásához (max. 2000 W).**
- **Nemesacél tartály fogantyúval és tömlőtartóval.**

**Tartalom:**

Inkluzív szívótömlő, tömlőtartó, hajlított kézi cső, nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET).

**Figyelem:**

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásveszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).

**Műszaki leírás**

Tartálytérfogat	20 l
Gyártó jelölése	AERO 21-21 PC INOX
Bekapcsoló automatika	igen

Szűrőtisztítás	Push & Clean rendszer
Szélesség	400 mm
Hossz	390 mm
Súly	8,5 kg
Turbinák száma	1
Magasság	525 mm
Szívótömlő hossza	2,5 m
Működési zajkibocsátás	64 dB(A)
Kábelhossz	5 m
Teljesítményfelvétel	1250 W
Leválasztási arány	99,9 %
Levegő térfogatáram	60 l/s
Vákuum	210 mbar
Tömlő Ø	32 mm
Különlegesség	Kompakt, nemesacél tartály
Szűrőrendszer	PET szűrőbetét
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

## Tartozék

Porszívófej, 400 mm széles Gyártó jelölése 3666	078555 3666
Nemesacél hosszabbító cső Gyártó jelölése 8074	078556 8074