

Garant**Profil forgácsoló betét Négyzög, TiN, négyszögtől: 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290336 38
GTIN	4062406352356
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Utánköszörüléshez alkalmas.

Alkalmazható:

290330 – 290334 sz. profil üregelő tartóhoz

Figyelem:

- **Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációkban találja.**

Figyelem reklámszöveg:

- **Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).**
- **Négyszög furat \varnothing = kívánt kulcsnyílás \times 1,05 tényező. Hatszög furat \varnothing = kívánt kulcsnyílás \times 1,02 tényező.**

Műszaki leírás

négyszöghöz alkalmas	38 - 50 mm
----------------------	------------

Szerszámanyag	HSS
Maximális kulcsnyílás	50 mm
Minimális kulcsnyílás	38 mm
Profil	Négyszög
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		