

HOLEX**Sűrített levegős abroncsfújó Abroncsfújó fej, Típus: BASIC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080147 BASIC
GTIN	4062406270674
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Hitelesítés nélküli keréknyomás beállító műanyag sapkával védett és forgatható Ø 63 mm nyomásmérővel. Nyomáscsökkentés gombnyomásra. Acél csonkkal 7,2 – 7,8 névleges méretű csatlakozóhoz.

Figyelem:

Pontossági osztály 2,5.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 10 bar
Tömlő hossza	400 mm
Termék fajtája	Abroncsfújó