

Garant**Menetfúró befogó MLA IK 50 bar, BT 30, Menetvágási tartomány: M1-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338106 M1-12
GTIN	4062406271251
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
- A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
- Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
- Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
- Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

Felhasználás:**Szinkronorsós megmunkáló központokon.**

- A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
- A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 / 16 / 25 méret).

Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120 – 338142 sz.

Kúpvonócsapokat lásd 308600 – 308806 sz.

Hűtőfolyadék-csőveket HSK-hoz lásd 309880 sz.

Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

Műszaki leírás

Külső Ø D	43 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	1 mm

Menetvágási tartomány	M1 - M12
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,2 mm
A-méret kinyúlási hossz	57 mm
Belső Ø D ₁	20 mm
Hozzávaló ER méret	11 / 16
Befogó	BT 30
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Menetfúró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40