

**Elektromos szigetelőszalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083656 19X20
GTIN	50054007061323
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M Scotch® Super 88** és **Scotch® Super 33+** egy különösen rugalmas és UV álló prémium ragasztószalag nagyon jó elektromos tulajdonságokkal és nedvességgel, lúgokkal, sokféle savval és oldószerekkel szembeni jó ellenálló képességgel.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
Vastagság: 0,18 mm

Műszaki leírás

Szélesség	19 mm
Hordozóanyag	PVC fólia
Gyártó jelölése	Scotch® Super 33+
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	nedvességálló
Festék	fekete

Adatlap

Vastagság	0,18 mm
Eltarthatóság	60 hónap
Béléssel	nem
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Hőálló max.	-18 - 90 °C
Tárolási levegő páratartalom	75 %
Hossz	20 m
Tárolási hőmérséklet	10 - 27 °C
Termék fajtája	Ragasztószalag